


XL³ 4000




wyposażenie rozdzielnic oraz osłony do DMX³ i DMX³-I
w wykonaniu stacjonarnym i wysuwym



0209 38 + 0288 22

Pak.	Nr ref.		Zamocowanie aparatów DMX ³ 2500 i DMX ³ -I 2500
	Ilość modułów 24	36	
1	0207 51		Zestawy montażowe do DMX³ w wykonaniu stacjonarnym Dla 1 DMX ³ 2500/4000, N/H/L, 3P/4P i DMX ³ -I Szerokość 600 mm Dla 1 DMX ³ 2500/4000, N/H/L, 3P/4P i DMX ³ -I Szerokość 850 mm
1		0207 52	
1	0207 53		Zestawy montażowe do DMX³ w wykonaniu wysuwym Dla 1 DMX ³ 2500/4000, N/H/L, 3P/4P i DMX ³ -I Szerokość 600 mm Dla 1 DMX ³ 2500/4000, N/H/L, 3P/4P i DMX ³ -I Szerokość 850 mm
1		0207 54	

Oslony metalowe do DMX ³ 2500 i DMX ³ -I 2500 w wykonaniu stacjonarnym i wysuwym			Wyposażone w zawiasy i wkładkę zamka.
	Ilość modułów 24	36	
1	0209 38		Szerokość 600 mm Dla 1 DMX ³ 2500/4000, N/H/L, 3P, lub 1 DMX ³ 2500, N/H, 4P lub 1 DMX ³ -I 2500
1		0209 39	
1		0209 48	Szerokość 850 mm Dla 1 DMX ³ 2500/4000, N/H/L, 3P/4P lub 1 DMX ³ -I 2500/4000



Zamocowanie DMX ³ 1600 lub DMX ³ -I 1600			Do aparatów w wykonaniu stacjonarnym
	Ilość modułów 24	36	
1	0207 80		Do 1 DMX ³ lub DMX ³ -I 1600 Do 1 lub 2 DMX ³ lub DMX ³ -I 1600
1		0207 81	
1	0207 79		Do aparatów w przedziale kablowym Do 1 DMX ³ lub DMX ³ -I 1600

Oslony metalowe do DMX ³ 1600 lub DMX ³ -I 1600			Do aparatów w wykonaniu stacjonarnym
	Ilość modułów 24	36	
1	0210 84	0210 86	Do 1 DMX ³ lub DMX ³ -I 1600 Do aparatów w wykonaniu wysuwym Do 1 DMX ³ lub DMX ³ -I 1600 Do 2 aparatów w 1 obudowie Wykonanie stacjonarne Do 2 DMX ³ lub DMX ³ -I 1600
1	0210 85	0210 87	
1		0210 88	Wykonanie wysuwne Do 2 DMX ³ lub DMX ³ -I 1600 Do aparatów w przedziale kablowym Wykonanie stacjonarne Do 1 DMX ³ lub DMX ³ -I 1600 Wykonanie wysuwne Do 1 DMX ³ lub DMX ³ -I 1600
1		0210 89	
1	0210 80		
1	0210 81		

Oslony metalowe do przedziału kablowego			
	Ilość modułów 24	36	
1	0210 82		Wysokość 200 mm Wysokość 600 mm
1	0210 83		


XL³ 4000

montaż aparatów DPX³ 1600 w wykonaniu wysuwym i SZR

Sposób montażu

Podstawy montażowe są montowane bezpośrednio na profilach pionowych.

Dla DMX³ w wykonaniu stacjonarnym



Dla DMX³ w wykonaniu wysuwym

